



ALIZE HYGRO SDB

- Bouche hygroréglable salle de bain
- Avis technique : Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable
- Certificat CSTBat N° 35.96 (logements individuels) et N° 35.99 (logements collectifs)

Utilisation

- Utilisation dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable en association aux entrées d'air
- Installation dans les salles de bain pour l'extraction
- Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante : 5/40, 10/40, 10/45 ou 15/45 m³/h
- Diamètre de raccordement : Ø125 mm

Accessoires

- Manchette plastique sans **MP 125** ou avec joint **MP-J 125**
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125**, longueur 100 mm
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125/80**, longueur 100 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125**, longueur 275 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125/80**, longueur 275 mm
- Mousse acoustique + pièce de maintien **ACOUS**


Composition

- Bouche réalisée en polystyrène
- Grille centrale amovible
- Manchette à joint intégrée


Finition

- Finition RAL 9016

Caractéristiques dimensionnelles



Caractéristiques techniques



Isolement acoustique	Lw en dB(A)			Dn,e,w (C) ¹	
	100 Pa	136 Pa ¹	160 Pa		avec mousse acoustique
10/40 m³/h	28	35	37	56	60
10/45 m³/h	28	35	37	56	60

¹ Valeurs certifiées CSTBat

Mise en œuvre

Quel que soit le modèle de bouche hygoréglable, le montage peut s'effectuer en position murale ou plafond.

En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur une manchette Ø125 mm fixée directement sur le conduit. Le joint à lèvres assure le maintien de l'étanchéité.

En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø125 mm.

Monter le manchon placo 3 griffes en effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le verrouillage s'effectue par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les bouches possèdent 2 trous de fixation. Il est conseillé de visser les bouches sur le mur ou sur le plafond en utilisant les 2 vis prévues à cet effet. Les bouches électriques devront être impérativement fixées.

Accessoires



MP-J
Manchette à joint



MP3-J
Manchon placo 3 griffes



MTD-J
Manchon de traversée de dalle



ACOUS
Mousse acoustique